

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V


Codice articolo: 1452165

La figura illustra la variante di prodotto in esecuzione 24 V come tensione di alimentazione

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452165>

Connettore per valvole, 3 poli, versione A, 1 LED, con circuito di protezione, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Dati commerciali

| | |
|------------------|--|
| EAN |  4 046356 536332 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 26,80 g |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 07.10.2009

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 1,5 A |
| Tensione di dimensionamento | 230 V AC/DC |
| N. poli | 3 |
| Resistività di massa | ≤ 4 MΩ |
| Resistenza di isolamento | > 2 GΩ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (connettore per valvole) |

Dati generici

| | |
|--|--|
| Norme/Disposizioni | Connettori per valvole EN 175301-803 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Coppia di serraggio | 1,8 Nm \pm 0,2 (Vite di serraggio) |
| | 0,6 Nm (Vite centrale) |
| | 0,2 Nm \pm 0,1 (Vite di contatto) |
| Materiale dei contatti del connettore per valvole | CuZn |
| Materiale superficie contatti connettore per valvole | CuSn |
| Materiale custodia connettori per valvole | PA |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 8 mm |
| Segnalazione stato | LED giallo |
| Circuito/componente di protezione | Varistore |

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------------|----------------------|--|
| Cavo/conduttore | | |
| 1457393 | SAC-3P-100,0-PUR/0,5 | Matassa, PUR nero, 3 poli, colore conduttori: nero 1-2/ verde-giallo, lunghezza: 100 m |

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.