Dati di base

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ

Codice articolo: 1456530



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456530

Connett. maschio da incasso sens./attuat., con inserto portacontatti azzurro mare, 8 poli, M12 SPEEDCON, scherm., montaggio posteriore/a vite con filettat. M16, conness. a saldare diritta

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2010

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 617154
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	14,44 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnature	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore Pg9 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Lunghezza dei contatti saldabili	6 mm
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Omologazioni

Omologazioni GOST, UL Recognized


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.


Disegno quotato



M12 Connettori da incasso




Sezione di montaggio con protezione antitorsione per filettatura Pg9



Visione frontale M12

Disegno schema



Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.