



Bilancia pesapersone di alta qualità con funzione BMI – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



KERN MPE-HM



KERN MPE-PM







Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- 1 Pratico secondo display sul retro della bilancia, che consente una facile lettura da parte di pazienti e del personale medico
- 2 Il modello MPE-HM vanta un elegante statimetro estraibile, integrato nello stativo, con un posizionatore piede plastico, con campo di misura di 90 – 205 cm
- Costruzione robusta con forma ergonomica ottimizzata
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
- Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e "congelato" un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio
- Funzione genitore-figlio: il peso del genitore, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente il genitore ed il bambino vengono pesati insieme ed il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display
- Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
- Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- 3 Comoda da spostare grazie alle due ruote integrate
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- KERN MPE-E: Identico a KERN MPE. Fornitura senza adattatore di rete, ma con batterie, per cui prezzo interessante

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 365×360×80 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  KERN MPE-PM: 365×570×1030 mm
  KERN MPE-HM: 365×570×2134 mm, con statimetro estratto
- Peso netto ca. 12 kg

KERN MPE

- Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
- Alimentatore esterno, di serie

KERN MPE-E

- Possibile funzionamento a batteria incluso, 6×1.5 V AA, autonomia fino a 20 h

*Nell'UE, la taratura (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance destinate all'uso come dispositivi medici è richiesta dalla legge; nell'ordine si prega di specificare il luogo di installazione e il codice postale.

DI SERIE: RS 232, GLP, MPE, 1 DAY
OPZIONE: MPE-E
FACTORY: M *
CE 0297

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Prescritta dalla legge
				Omologazione
	[Max]	[d]	[e]	M III
KERN	kg	kg	kg	KERN
MPE 200K-1PEM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 200K-1HEM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129