

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Codice articolo: 2296281



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296281>

Adattatore frontale Varioface, collegamento 4 x 8 canali, per SIMATIC S7-300, 14 poli

Dati commerciali

EAN	 4 017918 190309
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	32,92 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 208 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.11.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Nota	Schede I/O analogiche Per evitare cortocircuiti, tutti i ponticelli a filo devono essere isolati. Sull'adattatore frontale non deve essere prevista alcuna alimentazione di tensione.
	Schede I/O digitali I byte di entrata e di uscita sono legati al potenziale mediante i ponticelli a filo presenti di default.
Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC

Canali collegabili	32
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	4
Numero poli connettore	14
N. poli	14
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
	8 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata (2,8 x 0,8 mm))
Max. corrente cumulativa consentita	2 A (per byte, con alimentazione tramite connettore)
	8 A (in caso di alimentazione attraverso alimentazione esterna ponticellata)
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.