

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 230V

Codice articolo: 1452220

La figura illustra la variante di prodotto in esecuzione 24 V come tensione di alimentazione



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452220>

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione B, 1 LED, con circuito di protezione, conness. a vite, conness. a vite per cavi M16

Dati commerciali

EAN	 4 046356 536394
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	25,10 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 07.10.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	230 V
N. poli	3
Resistività di massa	≤ 4 MΩ
Resistenza di isolamento	> 2 GΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (connettore per valvole)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettori per valvole EN 175301-803
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
Coppia di serraggio	1,8 Nm $\pm$ 0,2 (Vite di serraggio)
	0,6 Nm (Vite centrale)
	0,2 Nm $\pm$ 0,1 (Vite di contatto)
Materiale dei contatti del connettore per valvole	CuZn
Materiale superficie contatti connettore per valvole	CuSn
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8 mm
Segnalazione stato	LED giallo
Circuito/componente di protezione	Varistore

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Matassa, PUR nero, 3 poli, colore conduttori: nero 1-2/ verde-giallo, lunghezza: 100 m

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.