

Valigetta outdoor, nera

Nr. ord. 65 88 00

Nr. ord. 70 85 03

Nr. ord. 65 87 99

Uso previsto

Il prodotto funge da pratica valigetta da trasporto per utensili, apparecchiature elettroniche, ecc. che devono essere protetti da agenti atmosferici (pioggia, polvere ecc.).

Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Valigetta outdoor
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

- Per motivi di sicurezza non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini!
- Anche se la valigetta è molto stabile, essa non deve essere utilizzata per sedersi o come gradino o scaletta. Vi è il rischio di danni al prodotto e di lesioni.
- Durante il trasporto della valigetta valgono le disposizioni delle leggi o linee guida applicabili, ad esempio protezione sul lavoro, sicurezza del carico, movimentazione merci, ecc.
- Se nella valigetta vengono trasportati oggetti pesanti, utilizzare per il trasporto ausili idonei (ad esempio, un veicolo piattaforma o un carrello).
- La valigetta esterna durante il trasporto ad es. in un veicolo deve essere assicurata nel modo appropriato. In caso di movimenti forti del veicolo (ad es. in caso di frenata), si possono causare danni al veicolo o alla valigetta outdoor, oltre ad esserci rischio di infortunio.
- Porre la valigetta outdoor in modo che non possa ribaltarsi o scivolare. Scegliere una superficie piana, stabile e uno spazio adeguato per il posizionamento.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio in giro in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.

Funzionamento

- A seconda degli oggetti che si desidera trasportare nella valigetta outdoor, essi devono essere adeguatamente protetti, ad es. con i cubi di schiuma espansa.
Al momento della fornitura nella valigetta espansa si trovano appropriati inserti in schiuma espansa che possono essere adattati in modo appropriato a seconda della forma dell'oggetto che si desidera spostare.
- Più valigette outdoor delle stesse dimensioni possono essere impilate. Tuttavia, fare attenzione in quanto possono cadere.
- La valigetta outdoor non è protetta contro acqua salata, prodotti chimici, acidi o alcali.
- Chiudere la valigetta esterna con tutte le alette per impedire l'ingresso di polvere o umidità.



Quando si chiude far attenzione che tra le due metà della valigetta non vi sia alcun oggetto!

Chiudere anche la manopola per la compensazione della pressione, altrimenti acqua / umidità può penetrare; ruotarla in senso orario verso destra.

- La manopola sulla valigetta outdoor è utilizzata per la compensazione della pressione prima di aprire la valigetta, quando si trasporta ad altitudini molto diverse.
Spostare la manopola in senso antiorario per aprire la valvola.
- Mediante gli occhiali presenti sulla valigetta outdoor, essa può essere protetta da apertura non autorizzata mediante un lucchetto (non incluso).
- In caso di temperature esterne molto basse, il materiale plastico (PP) è fragile e può rompersi facilmente come ad es. in caso di caduta su un pavimento duro.

Pulizia

Pulire il prodotto con un panno morbido e pulito che può essere inumidito con acqua. Per la rimozione di sporco ostinato, può essere utilizzato un detergente delicato.

In nessun caso, utilizzare detersivi aggressivi o prodotti chimici in quanto l'alloggiamento potrebbe danneggiarsi (scolorimento).

Smaltimento



Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Dati tecnici

N. ord.	658800	708503	658799
Volumi trasporto	5,5 l	14 l	30 l
Portata trasporto	15 kg	25 kg	30 kg
Dimensioni (interno), L x P x A	235 x 180 x 130 mm	425 x 285 x 120 mm	490 x 340 x 185 mm
Dimensioni (esterno), L x P x A	260 x 245 x 175 mm	460 x 360 x 175 mm	560 x 430 x 215 mm
Peso (vuoto)	1,4 kg	3,35 kg	5,2 kg
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67
Profondità	max. 1 m (Durata max. 30 min)	max. 1 m (Durata max. 30 min)	max. 1 m (Durata max. 30 min)