

VS-08-T-H-RJ45/IP67

Codice articolo: 1652732



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652732>

Custodia mobile RJ45, IP67, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, con bloccaggio Push-pull con il telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,5 mm, colore: grigio

Ethernet

Dati commerciali

EAN	 4 017918 952877
VPE	5
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	14,06 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 194 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8,5 mm
Uscita cavo	diritto
Colore	grigio
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale O-ring	FPM
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Grado di protezione	IP67

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Coperchio di protezione		
1653757	VS-SCRJ-PC	Coperchio di protezione IP67, per la copertura di inserti portacontatti nel telaio mobile IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... e VS-08-...

Generale

1652716	VS-08-ST-H11-RJ45	Inserto maschio RJ45, CAT5e, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 26, con fermacavi
1652729	VS-08-ST-H21-RJ45	Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione a perforazione di isolante IDC, per cavetti AWG 25... 24 e fili rigidi AWG 24, con fermacavi

Disegni

Disegno quotato



Custodia mobile RJ45 IP67

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.