

I Istruzioni

HP-960S Cuffie hifi

N°. 1304737

Utilizzo conforme

Le cuffie consentono di convertire i segnali elettrici trasmessi dalle uscite cuffie in segnali acustici (onde sonore). Sono destinate al collegamento esclusivo all'uscita cuffie di dispositivi audio. L'alimentazione viene fornita tramite il dispositivo collegato.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non indossare il prodotto in ambienti in cui è richiesta la massima attenzione (ad esempio in strada o durante l'uso di macchinari o strumenti). Rischio di incidenti e lesioni!
- Non si dovrebbe ascoltare musica per lungo tempo a un volume eccessivo. Questo può danneggiare l'udito.



- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione



Per evitare distorsioni o disallineamenti che potrebbero comportare danni alle cuffie o al dispositivo audio connesso, il prodotto deve essere collegato esclusivamente alle uscite cuffie idonee. A tale riguardo, osservare i valori di tensione riportati nei "dati tecnici".

Se il dispositivo audio non dispone di un connettore adatto per il collegamento delle cuffie, utilizzare un apposito adattatore.

- Spegnerne il dispositivo audio al quale si desidera collegare le cuffie.
- Abbassare completamente il volume dell'uscita cuffie dal dispositivo audio.
- Collegare il jack all'uscita cuffie del dispositivo audio.
- Accendere il dispositivo audio.
- Regolare il volume con il controllo corrispondente del dispositivo audio.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto non necessita di manutenzione, tranne che per una pulizia occasionale.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Prima di pulire, scollegare il prodotto dal dispositivo collegato.
- Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto e pulito, privo di lanugine.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Potenza.....	max. 400 mW
Consumo di corrente.....	max. 5 mA
Collegamento.....	jack da 3,5 mm
Gamma di frequenza.....	15 - 22000 Hz
Sensibilità.....	98 dB ±3 dB
Impedenza.....	32 Ω
Condizioni di funzionamento.....	0 a +40 °C, <70 % UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	-5 a +55 °C, <85 % UR (senza condensa)
Lunghezza cavo.....	2,5 m
Driver altoparlante.....	40 mm
Dimensioni (L x A x P).....	200 x 150 x 70 mm
Peso.....	170 g

