

CK4,0-ED-1,50BU AG

Codice articolo: 1663271



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663271>

Contatto a crimpare 4,0 tornito, contatto singolo femmina, sezione fili 1,50 mm², argentato

Dati commerciali

EAN	 4 017918 123086
VPE	25 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,61 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 529 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati elettrici

Nota:	per moduli HC-M-3
Resistività di massa	≤ 0,003 Ω
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Dati meccanici

Sezione di collegamento	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Sezione di collegamento AWG	16
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	9 mm (9,6 mm (4-6 mm ²)/ 18mm (10mm ²))
Cicli di manovra	≥ 500

Dati generici

Esecuzione	Contatto singolo femmina
Serie	HC-M-03
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	argentato

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1662735	CK4,0-EWZ	Utensile di sbloccaggio per contatti CK -4,0.... torniti
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Pinza a crimpare, per contatti CK 4,0 per conduttori con sezioni da 1,5-2,5 mm ²
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Pinza a crimpare, per contatti CK 4,0 per conduttori con sezioni da 3,0-6,0 mm ²

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.