Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Connettore RJ45, IP67, con bloccaggio Push-Pull (versione 14), custodia in plastica, per 1 Gigabit, per conduttori flessibili AWG 24 ... 25

Ethernet

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356159975

Dati tecnici

Dati meccanici

Norme/disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
N. poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Tipo di bloccaggio	Push-Pull
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	IDC
Sezione di collegamento	0,2 mm² (rigido)
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,18 mm² (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	24 (rigido)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 25 (flessibile)
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm
Uscita cavo	diritto
Colore	nero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C

Dati materiale

Materiale custodia	PA-GF
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale	Plastica
Materiale O-ring	NBR

Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Dati tecnici

Dati materiale

Materiale guarnizione per cavi	TPE
Guarnizione intermedia materiale custodia	Connessione a vite in metallo

Dati elettrici

N. poli	8
Tensione nominale U_N	50 V
Corrente nominale I_N	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6
Caratteristiche di trasmissione GRP	CAT6
Corrente di dimensionamento	1 A
Grado d'inquinamento	2

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC PAS 61076-3-117

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Omologazioni

EAC / EAC /

Connettore RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Omologazioni

Dettagli omologazione

EAC s

s

Accessori

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com