

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con RJ45 in IP65

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCM-RJ45-C
Nr.Cat.	1018790000
Versione	FrontCom Micro con giunto RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Spessore della parete, max.	3 mm	Spessore della parete, min.	1 mm
Peso netto	36,4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	RJ45	Descrizione articolo	FrontCom Micro con giunto RJ45
Colori	Nero	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	----------------	----------------------------	---------

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3at
------------	----------------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Foglio dati**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DUXR.E316369

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Sezione di montaggio**