

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con USB in IP65**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FCM-USB-A
Nr.Cat.	1018840000
Versione	FrontCom Micro con giunto USB, USB 2.0, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248730094
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Spessore della parete, max. 3 mm

Peso netto 2,3 g

Spessore della parete, min. 1 mm

Temperature

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dati generaliDado di fissaggio della coppia di
serraggio

2 Nm

Collegamento 2

USB A

Cablaggio

Tipo A

Materiale base della custodia

PA UL 94 V0

Schermatura

contatto schermatura a
360°

Cicli di inserimento

≥ 1500

Collegamento 1

USB A

Descrizione articolo

FrontCom Micro con
giunto USB, USB 2.0

Colori

Nero

Tipo di montaggio

Armadio elettrico,
Distribution box

Grado di protezione

IP65, in stato chiuso

Norme

Connettori a norma

IEC 61076-3-107

N&deg; Certificato (cULus)

E316369

Classificazioni

ETIM 3.0

EC000674

ETIM 5.0

EC000674

eClass 5.1

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 9.0

27-44-03-90

ETIM 4.0

EC000674

ETIM 6.0

EC001121

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.1

27-18-90-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Sezione di montaggio**