

**Accessori  
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Nr.Cat.	<a href="#">0117500000</a>
Versione	Guida di supporto, TS 15, con asola, acciaio, zincato, cromato
GTIN (EAN)	4008190150662
CPZ	2 m

## Accessori

### TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Posizione verticale	5,5 mm	Altezza (pollici)	0,217 inch
Profondità	5,5 mm	Profondità (pollici)	0,217 inch
Peso netto	140 g		

### Guide di supporto

Diametro foro	4,2 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	4,2 mm
Distanza foro, centrale	20 mm	Distanza intaglio	8 mm
Foro, sfinestrato	Sì	Larghezza intaglio	4,2 mm
Lunghezza intaglio	12 mm	Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	6 mm <sup>2</sup>
Spessore	1 mm		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>