



- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un negozio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

## Istruzioni

# Adattatore multiporta da USB-C™ a HDMI

N°. 1516102

## Utilizzo conforme

Il prodotto è destinato al collegamento con un computer dotato di porta USB-C™ e offre le porte aggiuntive seguenti:

- Porta HDMI (per il collegamento di un monitor/proiettore)
- Porta USB-C™ (porta di carica; nessun trasferimento dati possibile)
- Porta USB 3.0 (per il collegamento di un mouse, una tastiera o un HD)

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

HDMI è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

## Contenuto della confezione

- Adattatore multiporta
- Perno di metallo
- Istruzioni



## Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

## Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

## Istruzioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non sia piegato o schiacciato.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di forti campi magnetici, ad esempio vicino a macchine o altoparlanti.

## Messa in servizio

- Collegare il connettore a una porta USB-C™ del computer.



È anche possibile collegare il prodotto a uno smartphone idoneo con sistema operativo Windows®, in modo da eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone sul monitor o sul proiettore.

Al momento della stesura di questo manuale, non erano supportati smartphone Android.

- Collegare il monitor o il proiettore alla porta HDMI.
- Collegare un dispositivo USB (ad es., mouse, tastiera, HD) alla porta USB 3.0.
- Se il prodotto è collegato a un notebook, è possibile ricaricare questo secondo dispositivo dalla porta USB-C™. A tal fine, collegare l'alimentatore del notebook alla porta USB-C™.



Per poter utilizzare questa funzione, il notebook deve riportare l'indicazione "USB Power Delivery" (PD).

## Frequenza di aggiornamento

- Per impostazione di fabbrica, si ha una frequenza di aggiornamento di 30 Hz.
- In caso di necessità, è possibile impostare una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. A tal fine, premere il tasto incassato nell'alloggiamento (accanto al cavo) utilizzando il perno di metallo incluso nella confezione.



Modificando la frequenza di aggiornamento a 60 Hz, si riduce al contempo la velocità di trasmissione della porta USB 3.0. In questo caso è disponibile solo la velocità di trasmissione USB 2.0.

## Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto da tutti i dispositivi collegati.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Connettore.....	USB-C™
Prese.....	1 HDMI, 1 USB 3.0, 1 USB-C™
Schermatura.....	schermatura con treccia e foglio
Materiale conduttore interno.....	rame
Contatti.....	placcati in oro
Risoluzione.....	max. 3840 x 2160 pixel @ 30/60 Hz
Condizioni di funzionamento.....	da -10 a +60 °C, 20 – 80 % UR
Condizioni di stoccaggio.....	da -20 a +80 °C, 10 – 90 % UR
Lunghezza cavo.....	12 cm
Dimensioni (L x A x P).....	58 x 11 x 51 mm
Peso.....	37 g