Dati di base

VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC

Codice articolo: 1403366

Connettore Push-Pull EMC



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1403366

Connettore Push-Pull (versione 14), metallo EMC, con inserto connettore RJ45 QUICKON 4 poli, con connessione rapida QUICKON, per condutt. a 1 e 7 fili AWG 22, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,0 mm

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.10.2011

Dati commerciali

EAN	4 046356 708319
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	79,60 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

Norme/disposizioni	IEC PAS 61076-3-117
N. poli	4
Piano d'inserimento	RJ45 8(4)
Tipo di bloccaggio	Push-Pull
Schermato	sì

Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	Connessione rapida IDC
Sezione di collegamento AWG	22 ... 22 (rigido)
	22 ... 22 (flessibile)
Diametro cavo max.	5 mm ... 8 mm
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8 mm
Uscita cavo	diritto
Colore	argento
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	pressofuso di zinco
Materiale superficie custodia	Nichelato
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale O-ring	NBR
Materiale guarnizione per cavi	TPE
Guarnizione intermedia materiale custodia	Connessione a vite in metallo
Grado di protezione	IP65/IP67

Dati elettrici

N. poli	4
Tensione nominale U_N	50 V
Corrente nominale I_N	1,75 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Corrente di dimensionamento	1,75 A
Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, per togliere più volte le linee schermate

Disegni

Disegno quotato



Connettore RJ45 Push-Pull EMC IP65/67

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.