Dati di base

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK

Codice articolo: 1658053



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658053

Telaio da incasso RJ45, IP67, per inserti portacontatti femmina modulari (Keystone), per sezione di montaggio rotonda, con guarnizione, con filettatura e dado, colore: nero

Ethernet

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 20.06.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 144346
VPE	5
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	9,88 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 196 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

Numero degli slot	1
Cicli di manovra	≥ 1000
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Dati materiale	
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale	Plastica
Materiale guarnizione	NBR
	NBR
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici	
Grado d'inquinamento	2

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Coperchio di protezione		
1658066	VS-08-SD-F-BK	Coperchio di protezione, IP67, versione piatta, per gli inserti portacontatti nel telaio da incasso, colore: nero
Inserto portacontatti femmina		
1653155	VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU	Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6 (Link-Test), 8 poli, schermato, femmina su femmina
1653168	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per cavetti e conduttori rigidi AWG 26 ... 22
1689064	VS-08-BU-RJ45/BU	Inserto portacontatti femmina RJ45 modulare (Keystone), CAT5e, 8 poli, schermato, femmina su femmina
1689459	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT5e, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per conduttori rigidi AWG 26 ... 22
1656356	VS-RJ11-BU-MOD/BU	Inserto portacontatti femmina RJ11, sistema modulare (Keystone), 6 poli, non schermato

Disegni


Disegno quotato



Telai da incasso RJ45, IP 67



Dima di foratura:



Dado

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.