

VS-15-T-2PG11

Codice articolo: 1688052



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688052>

Custodia mobile D-SUB, grandezza linguetta 2, grado di protezione IP67

Dati commerciali

EAN	 4 017918 179687
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	38,29 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 327 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Esecuzione	D-SUB 15
Altezza	24 mm
Larghezza	68,4 mm
Lunghezza	89 mm
Colore	grigio
Numero uscite cavi	2

Uscita cavo	obliqui
Tipo di collegamento a vite	Pg11
Diametro esterno conduttore	3 mm ... 10 mm
Grado di protezione custodia	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Materiale custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Elementi di protezione e di chiusura		
1670235	Q-PROT 9/11	Tappo di chiusura, per Pg9/ Pg11, per chiudere connessioni non utilizzate
Generale		
1688065	VS-15-TI-2EMV	Copertura metallica EMC per D-SUB, grandezza linguetta 2, schermato, per telai mobili VS-15-...
Montaggio		
1688117	VS-PG11 (3- 7)	Dado D-SUB con guarnizione per conduttori, diametro conduttore da 3 mm... 7 mm, per custodie mobili VS-15-...
1688104	VS-PG11 (5-10)	Dado D-SUB con guarnizione per conduttori, diametro conduttore da 5 mm ... 10 mm, per custodie mobili VS-15-...
Siglatura		
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso

Disegni

Disegno quotato



Custodia mobile D-SUB

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.