

## Etichetta - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Etichetta, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>package_quantity</b> | 1             |
| <b>GTIN</b>             | 4055626212487 |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Lunghezza (b)</b> | 8 m   |
| <b>Larghezza (a)</b> | 18 mm |

#### Condizioni ambientali

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Temperatura ambiente (esercizio)</b> | -40 °C ... 149 °C |
|-----------------------------------------|-------------------|

#### Generalità

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Colore</b>                        | bianco                             |
| <b>Sostanze contenute</b>            | senza silicone, alogenati e cadmio |
| <b>Materiale</b>                     | Poliestere                         |
| <b>Resistenza allo strofinamento</b> | EN 61010-1 (VDE 0411-1)            |
| <b>Conforme alla normativa RoHS</b>  | sì                                 |
| <b>Colla</b>                         | Acilato                            |
| <b>Stampabilità</b>                  | Trasferimento termico              |
| <b>Siglatura tipo di montaggio</b>   | Colla                              |

#### Normative e prescrizioni

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Resistenza allo strofinamento</b> | EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------------------|-------------------------|

### Classifiche

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27149129 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400629 |

## Etichetta - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972

### Classifiche

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |

#### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 39131504 |
|--------------------|----------|

### Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>