

Etichetta, altamente flessibile - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/ BK - 0803940

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626212197

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	8 m
Larghezza (a)	24 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale.

Generalità

Colore	bianco
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio
Materiale	Polimero di vinile
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Conforme alla normativa RoHS	sì
Colla	Acrilato
Stampabilità	Trasferimento termico
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato prova di resistenza allo strofinamento	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Etichetta, altamente flessibile - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/ BK - 0803940

Dati tecnici

Generalità

Risultato	Controllo superato
Siglatura tipo di montaggio	Colla

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Disegni

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>