

# **August<sup>®</sup>**

## **User Manual**

**Wireless Presentation Laser Pointer  
Présentateur Pointeur Laser  
Wireless Presenter mit Laserpointer  
Puntatore Laser senza fili per presentazioni  
Puntero láser para presentaciones**

**LP205R**



August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

# Manuale per l'uso

## 1. Introduzione

Questo presentatore wireless è adatto a qualsiasi tipo di presentazione o all'uso con Power Point. Con questo dispositivo non hai bisogno di stare di fianco al tuo computer o di avere un'assistente.

Questo dispositivo ti permette di controllare le presentazioni in modalità wireless fino a 10 m di distanza grazie alla tecnologia avanzata delle Radio Frequenze (RF) che ne permette il funzionamento attraverso i muri.

Combina le funzioni di un puntatore laser e di un telecomando. È un comodo strumento creato apposta per presentazioni, insegnamento, convegni, discorsi e training.

## 2. Sistema Operativo

Windows 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8, Linux e MAC OS

## 3. Parti e Funzioni

### 3.1 Parte anteriore



### 3.2 Parte posteriore



Una volta collegato il ricevitore USB al computer, il segnale inviato dal presentatore dovrebbe essere rilevato automaticamente. Se il segnale non dovesse essere rilevato a causa di interferenze

### 4. Installazione Batterie

- L'unità è alimentata da 1 batteria AAA
- Rimuovere il coperchio del vano batteria
- Inserire 1 batteria AAA nello scomparto
- Riposizionare il coperchio del vano batteria

Premere e far scorrere il coperchio del vano batteria



#### Note:

- 1) Non inserire la batteria nel verso sbagliato.
- 2) Non lasciare batterie scariche o danneggiate nello scomparto.
- 3) Se il dispositivo non viene usato per lungo tempo rimuovere la batteria per evitare possibili danni da corrosione.
- 4) Se il presentatore non funziona correttamente o si riduce il raggio di azione provare a inserire nuove batterie.

## 5. Parametri Tecnici

### Presentatore:

Tecnologia	Radio Frequenza
Frequenza	2,4GHz
Controllo a distanza	Fino a 30m
Raggio d'azione Laser	Fino a 300m
Batteria	1xAAA
Voltaggio	1,5V
Lunghezza d'onda	650nm
Potenza Laser	<1mW
Dimensioni	106x39x26 mm
Peso	29 g (senza batteria)

### Ricevitore USB:

Sistema Operativo	Windows 98/ ME/ 2000/ 2003 / XP / Vista / 7/ 8, Linux e Mac OS
Versione USB	USB 1,1 compatibile con USB 2,0
Voltaggio	4,5 – 5,5V
Size	29x16x5 mm
Peso	2g

### Attenzione:

Radiazioni laser

Prodotto laser classe 2

Non guardare direttamente con strumenti ottici

Non puntare verso persone ed animali

Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

### Note:

Si prega di notare che le informazioni contenute in questo manuale per l'uso sono intese unicamente come riferimento. August International Ltd si riserva il diritto di rivedere le caratteristiche, le specificazioni e il design senza previa notifica.