

**ModuPlug
HDC MF 24B AF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Semplice**

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MF 24B AF
Nr.Cat.	1429050000
Versione	Telai
GTIN (EAN)	4050118233285
CPZ	1 Pezzo

**ModuPlug
HDC MF 24B AF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	111 mm	Larghezza (pollici)	4,37 inch
Posizione verticale	36,4 mm	Altezza (pollici)	1,433 inch
Profondità	37,35 mm	Profondità (pollici)	1,47 inch
Peso netto	94,641 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Connection data

Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
------------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------

Design

Famiglia prodotti	ModuPlug	Tipo di prodotto	Telai
-------------------	----------	------------------	-------

General data

Cicli di inserimento	≥ 500	Grandezza	8
----------------------	-------	-----------	---

Material

Materiale	Pressofusione di zinco
-----------	------------------------

Dati di collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento PE	1,2 Nm	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Grandezza	8
Materiale	Pressofusione di zinco	Numero di slot	6
Serie	ModuPlug		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

ModuPlug HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

ModuPlug HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

