
SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Alta flessibilità: SFX
I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFX 11/60 MM BL
Nr.Cat.	2519060000
Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 60 x 13 mm, blu
GTIN (EAN)	4050118531213
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

Foglio dati

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0,512 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Profondità	0,6 mm	Profondità (pollici)	0,024 inch
Peso netto	0,556 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...90 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	blu
Dimensioni del campo di siglatura	44 x 10.5 mm	Larghezza	13 mm
Materiale	Poliuretano	Numero per rotolo	1.000
Versione	esente da alogeni		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 -
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

