

SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP40,
A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 600 mm



| Versione | |
|--|-------------------------------------|
| Marca del prodotto | SIVACON |
| Denominazione del prodotto | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| Esecuzione del prodotto | secondo IEC 62208 |
| Esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC | No |
| Classe di protezione | |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Classe di protezione dell'apparecchiatura | Classe di protezione 1 |
| Opportunità | |
| Idoneità all'incasso / per dimensioni metriche | Sì |
| Idoneità all'integrazione | |
| • Montaggio sporgente | Sì |
| • installazione a incasso | No |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno | No |
| Aspetto | |
| Codice colore RAL | RAL 7035 |
| Colore | grigio chiaro |

Dettagli

| | |
|--|----|
| Parte integrante del prodotto | |
| • Porta di aerazione | No |
| • Piastra di montaggio | Sì |
| • Porta posteriore | No |
| • Porta trasparente | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità | Sì |
| Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile | No |

Numero

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero dei selettori a chiave | 0 |
| Numero delle porte | 1 |

Progettazione meccanica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Altezza | 2 000 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Tipo di fissaggio | |
| • Incasso 19 pollici | No |
| • Montaggio su base di fondo | Sì |
| • montaggio a parete | No |
| Peso netto | 160,29 kg |
| Materiale | acciaio |

Certificati

| | |
|----------------------------|----|
| Codice di riferimento | |
| • secondo EN 61346-2 | U |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | UC |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1086-3BS4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1086-3BS4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1086-3BS4



