

SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Basic License Key su chiavetta USB software su CD Floating License per un utente software di engineering classe A in 3 lingue (de,en,fr) eseguibile su: Windows 10 64 bit Pro/Enterprise Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise HW di riferimento: SIRIUS MSS 3RK3 SIRIUS 3SK2 comunicazione tramite interfaccia di sistema verso PC (interfaccia seriale) contenuto: set (1x DVD + 1x USB)

Dati tecnici generali		
Denominazione del prodotto		Safety ES V1.0
Versione di software		V 1.0
Descrizione del prodotto		Engineering Software per dispositivi di sicurezza 3SK2 e 3RK3; licenza BASIC; editor grafico integrato; diagnostica integrata e supporto per la messa in servizio; collegamento tramite interfaccia di sistema; License Key su chiavetta USB
Lingua nazionale del software		tedesco / inglese / francese
Variante di prodotto		Safety ES V1.0 Basic
Licenza del prodotto		Floating License per 1 utente
Classe di software		A
Sistema di destinazione		SIRIUS MSS 3RK3, SIRIUS 3SK2

Caratteristiche		
Parte integrante del prodotto Biblioteca di blocchi		No
Funzione del prodotto		
• Funzione di diagnostica		Si
• Posizionamento controllato		No
• Funzione di simulazione		No
• Funzione tecnologica		Si
• Funzione di analisi		No
• Funzione di movimento		No
• Funzione di acquisizione dati		No
• Funzione di messa in servizio		Si
• Funzione di comunicazione		Si
• Funzione di progettazione		Si
• Funzione di manutenzione		No
• Funzione di analisi		No
• Funzione di parametrizzazione		Si

## Requisiti

<b>Frequenza di clock del processore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li></ul>	MHz	1 000
<b>Capacità di memoria</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• su disco fisso necessario</li><li>• della memoria principale min.</li></ul>	Mbyte kbyte	280 1 024
<b>Esecuzione del drive/del supporto di memorizzazione necessario</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drive CD-ROM</li><li>• Drive dischetti</li><li>• Drive DVD</li></ul>		Si No No
<b>Scheda grafica</b>		
<b>risoluzione verticale dello schermo della scheda grafica</b>	Pixel	768
<b>Risoluzione schermo orizzontale della scheda grafica</b>	Pixel	1 024
<b>Numero dei colori della scheda grafica</b>		256
<b>Software</b>		
<b>Sistema operativo necessario</b>		MS Windows XP Professional SP2 + SP3, MS Windows 7 32/64 bit SP1 Professional/Ultimate/Enterprise
<b>Software browser necessario</b>		no
<b>Software visualizzatore necessario</b>		no

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ZS1316-4CC10-0YA5>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5&lang=en)

Ultima modifica:

25/07/2019