



## Convertitore multimediale da VGA + Audio a HDMI



**Manuale**  
DS-40130-1

# Convertitore da VGA + Audio a HDMI

## 1.0 Introduzione

DS-40130-1 converte il segnale analogico VGA in segnale digitale HDMI. Ti permette quindi di collegare facilmente i tuoi dispositivi dotati solo di porte VGA, a un monitor HDMI, a un televisore o a un videoproiettore. L'ingresso VGA trasmette semplicemente il segnale video in modo che il convertitore abbia una porta jack cinch-audio aggiuntiva. I segnali audio esistenti saranno convertiti e integrati in segnali HDMI. Questo permette di riprodurre audio extra tramite il segnale HDMI.

## 2.0 Caratteristiche

- Collega i tuoi vecchi dispositivi dotati solo di una porta VGA a televisori, display o proiettori
- Non c'è bisogno di installare software o driver
- Risoluzione PC VGA:  
1920 X 1080@60Hz, 1360 X 768@60Hz, 1280 X 1024 @60Hz,  
1024 X 768 @60Hz, 1280 X 720 @60Hz, 1280 X 768 @60Hz,  
800 X 600 @60Hz, 640 X 480 @60Hz, 720 X 400 @85Hz.
- Supporta larghezza di banda 165 MHz/1,65 Gbps per canale (4,95Gbps tutti i canali).
- Supporta 8 bit per canale (24 bit tutti i canali) colori intensi.
- Piccolo involucro compatto
- Dimensioni: 60.5 x 54 x 20,5 mm
- Peso: 42 g

### 3.0 Specifiche tecniche


Ingresso segnale	Segnale VGA
Segnale d'ingresso video	0,5-1,0 volt p-p
Uscita video	Segnale HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Larghezza di banda dell'amplificatore Video	1,65 Gbps/165 MHz
Range di frequenza verticale	50/60 Hz
Risoluzione interlacciata (50 & 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Risoluzioni progressive (50 & 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Temperatura operativa	da 0°C a 70°C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a +80°C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	Cavo di alimentazione USB
Consumo energetico (MAX)	5 W
Unità di conversione cert	FCC.CE

**Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.**

### 4.0 Contenuto della confezione

- Convertitore da VGA a HDMI
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale

## 5.0 DESCRIZIONI DEI PANNELLI




## 6.0 Connessione e funzionamento

- 1) Collegare la fonte VGA e stereo audio D/S all'ingresso del convertitore
- 2) Collegare la TV HD all'uscita del convertire tramite il cavo HDMI
- 3) Inserire un alimentatore nel convertitore

Attenzione: Inserire/Estrarre il cavo delicatamente

## 6.1 Diagramma di connessione



English	Italian
VGA Cable	Cavo VGA
L/R Audio Cable	Cavo audio D/S
VGA to HDMI Coverter	Convertitore da VGA a HDMI
HDMI Cable	Cavo HDMI
HDTV	HDTV