

## Istruzioni

### Lampadina E27 lampada party, nera

N°. 1349523

### Lampadina E27 lampada party, bianca

N°. 1349524

## Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per illuminare e creare effetti di luce in interni. Può essere avvitato in un portalampada E27 e funziona con una tensione di rete convenzionale.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

## Contenuto della confezione

- Lampada
- Istruzioni

## Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio il pericolo di scosse elettriche.



Il simbolo con il punto esclamativo avverte dei pericoli in cui si può incorrere durante l'uso, il funzionamento del prodotto o quando si attivano i suoi comandi.



Il simbolo "freccia" indica suggerimenti particolari ed informazioni operative.



L'intensità della luce del prodotto non è regolabile.



Questo simbolo indica che il prodotto può essere utilizzato solo in interni asciutti.



Questo simbolo ricorda di leggere le istruzioni operative specifiche del prodotto.

## Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.



- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Montare la lampada in modo che non possa essere raggiunta dai bambini.
- Il prodotto può essere alimentato solo con la tensione di rete (vedere la sezione "Dati tecnici"). Non tentare mai di utilizzare il prodotto con una tensione diversa da quella indicata, perché in questo modo lo si potrebbe danneggiare.
- Attenzione, luce LED:  
Non rivolgere mai lo sguardo al raggio LED!  
Non rivolgere lo sguardo né direttamente né con strumenti ottici!
- L'intensità della luce del prodotto non è regolabile. Non utilizzare un dimmer esterno.
- Il prodotto non deve mai essere collegato o scollegato con le mani bagnate.
- L'installazione può essere effettuata solo su superfici non conduttive.
- Non appendere né fissare oggetti (ad esempio, materiali decorativi) alla lampada.
- Pericolo di scossa elettrica! Prima di introdurre il prodotto nel portalampada, scollegare il portalampada dalla rete di alimentazione.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non coprire il prodotto durante l'uso.
- Devono essere osservate tutte le norme antinfortunistiche delle associazioni professionali per i sistemi ed i materiali elettrici in impianti industriali.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

## Messa in funzione

1. Avvitare il prodotto in un portalampada E27.
2. Utilizzare un interruttore on/off per accendere e spegnere o per mettere il prodotto fuori servizio.



Il prodotto non può essere mai fatto funzionare ininterrottamente per più di 10 ore. Dopo un funzionamento continuo di 10 ore, lasciar raffreddare la lampada per circa un'ora.

## Manutenzione e pulizia



**Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.**

- Il prodotto non ha bisogno di particolare manutenzione. Le luci LED usate sono collegate in modo permanente e non possono essere sostituite.
- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare finché non raggiunge la temperatura ambiente.
- Per la pulizia si può usare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere facilmente rimossa con un pennello pulito e dalle setole morbide.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Tensione di esercizio.....	110 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Luogo di montaggio.....	Interni
Zoccolo.....	E27
Potenza assorbita.....	4 W
Potenza in uscita.....	3 W
Funzionamento continuo.....	max. 10 ore (interruzione funzionamento di 1 ora)
Condizioni d'uso.....	da 10 a +35 °C, 0 - 80 % UR
Condizioni di immagazzinamento.....	da -10 a +40 °C, 0 - 90 % UR
Dimensioni (Ø x A).....	80 x 154 mm
Peso.....	circa 0,27 kg