

## I Istruzioni

### Fotocamera dummy

N. art. 1396766 (V2)

N. art. 1396767 (V3)

### Utilizzo conforme

Il prodotto è una videocamera dummy identica a una videocamera di sorveglianza funzionante, da utilizzare come deterrente in aree isolate e a rischio (come passi carrabili, aree di ingresso e così via). Il prodotto è adatto all'installazione in esterni.

In base alle norme sulla sicurezza, l'alterazione e / o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti riservati.

### I Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet [www.produktinfo.conrad.com](http://www.produktinfo.conrad.com) in un browser ed effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



### Contenuto della confezione

- Fotocamera dummy
- Istruzioni

### Avvertenze per la sicurezza

**!** Leggere attentamente le istruzioni operative e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia è invalidata.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Per installazioni presso stabilimenti industriali, rispettare le norme antinfortunistiche in materia di sistemi ed equipaggiamenti elettrici dell'organizzazione governativa per la sicurezza o dell'autorità nazionale competente.

- In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

### Installazione

1. Scegliere una posizione idonea per l'installazione della videocamera dummy.
2. Fissare la videocamera dummy saldamente alla parete. Utilizzare viti e tasselli idonei al tipo di parete.

**!** Durante la perforazione o il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare qualsivoglia cavo, filo o tubo posto sotto la superficie.

3. Allentare le viti su entrambe le giunzioni per ruotare/inclinare la videocamera nella posizione desiderata. Al termine di questa operazione, stringere nuovamente entrambe le viti.

### Manutenzione e pulizia

**!** Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento.

- Non esercitare pressione eccessiva sull'alloggiamento per evitare graffi.
- Esclusa un'occasionale pulizia, il dispositivo è esente da manutenzione.
- Usare un panno asciutto, pulito e morbido per pulire l'alloggiamento. Per rimuovere lo sporco più ostinato, inumidire leggermente il panno con un po' di acqua tiepida.

### Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

### Dati tecnici

#### a) N. art. 1396766

Angolo di inclinazione .....60°  
 Angolo di rotazione .....360°  
 Tipo di protezione .....IP65  
 Materiale .....Alluminio  
 Numero di LED dummy .....24 pz  
 Dimensioni (L x A x P) .....66 x 127 x 167 mm  
 Peso .....450 g

#### b) N. art. 1396767

Angolo di inclinazione .....60°  
 Angolo di rotazione .....360°  
 Tipo di protezione .....IP65  
 Materiale .....Alluminio  
 Numero di LED dummy .....36 pz  
 Dimensioni (L x A x P) .....83 x 170 x 205 mm  
 Peso .....880 g

#### Avviso legale

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)). Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.