

① Istruzioni

## Adattatore audio USB

N. ord. 1406215

### Uso previsto

Il prodotto è inteso per il collegamento a una porta USB di un computer, dove funge da scheda audio esterna. Ad es. un auricolare può essere collegato su due connettori RCA.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### Dotazione

- Adattatore audio USB
- Istruzioni

→ Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "Freccia" indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

### Indicazioni di sicurezza



**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.**

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non aprire/smontare!
- Il prodotto è destinato solo per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi, non idoneo per ambienti umidi o bagnati.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito poiché potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

### Messa in funzione, collegamento

Accendere il computer e attendere che il sistema operativo sia stato completamente caricato.

Collegare l'adattatore audio USB a una porta USB libera del computer. Il sistema operativo riconosce il nuovo hardware e installa automaticamente il driver (incluso con il sistema operativo, pertanto non è fornito alcun supporto con i driver, necessario almeno Windows XP).

→ Se il computer dispone già di una scheda audio (es. scheda audio integrata della scheda madre), è possibile commutare nel pannello di controllo di Windows tra la scheda audio installata e l'adattatore audio USB.

Collegare ad es. la cuffia all'adattatore audio USB. Dispone di due connettori RCA da 3,5 mm:

- Connettore RCA con simbolo microfono: Ingresso audio per microfono
- Connettore RCA con simbolo cuffia: Uscita audio per cuffia

### Manutenzione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione. Lasciar eseguire la manutenzione o le riparazioni da un professionista. Non smontare.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Non usare detergenti abrasivi, chimici o aggressivi poiché potrebbero causare lo scolorimento o anche cambiamenti sostanziali delle superfici.

### Smaltimento



Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge vigenti; consegnarlo ad esempio presso un punto di raccolta appropriato.

### Dati tecnici

Alimentazione .....	5 V/CC via USB
Standard USB .....	da USB1.1
Connessioni.....	2x connettore RCA da 3,5 mm (per microfono e cuffie ad es. auricolari)
Condizioni ambientali .....	Temperatura da -30 °C a +65 °C, umidità relativa max. 85%, senza condensa
Dimensioni (L x A x P).....	42 x 28 x 10,5 mm
Peso.....	10 g