

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC
morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2



Dati tecnici generali:

Marca del prodotto		SIRIUS
Denominazione del prodotto		contatto ausiliario, frontale trasversale
Esecuzione del prodotto		contatti ausiliari trasversali
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico		S00, S0, S2, S3
Grado di protezione IP lato frontale		IP20
Temperatura ambiente		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-50 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60

Circuito elettrico ausiliario:

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
Numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea		0
Corrente di impiego		
• dei contatti ausiliari		
— con AC-12		

— con 24 V	A	2,5
— con 230 V	A	2,5
— max.	A	10
— con AC-15		
— con 24 V	A	2
— con 230 V	A	0,5
— con DC-13		
— con 24 V	A	1
— con 48 V	A	0,3
— con 60 V	A	0,15

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:

Tipo di fissaggio		alloggiamento a incastro
Larghezza	mm	45
Altezza	mm	12
Profondità	mm	17

Conessioni/ Morsetti:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando		morsetti a vite
Tipo di sezioni di conduttore collegabili		
- per contatti ausiliari — filo rigido — filo flessibile — con lavorazione dell'estremità del conduttore - con conduttori AWG per contatti ausiliari		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 14)

Certificati/ Approvazioni:

Certificato di idoneità		CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[KC](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Railway

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1E>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2901-1E>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1E&lang=en





Ultima modifica:

11/09/2019