

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V con dispositivo girevole con attacco piatto



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
Esecuzione del filetto / della madrevite	M8
Esecuzione del filetto / della vite di collegamento	M8
Esecuzione del prodotto	Basi NH con maniglia di apertura
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	altro
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NH70
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	160 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
• con DC	440 V

Elettricità

corrente nominale I_n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE]
/ [nicht versorgt - bei 40 Cel] 147,2 A

Dettagli

Parte integrante del prodotto / Dispositivo di alloggiamento Sì

Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)

- con AC / valore nominale 120 kA
- con DC / valore nominale 25 kA

Conessioni

- Sezione di conduttore collegabile / sul morsetto a sella 6 ... 70 mm²

- Sezione di conduttore collegabile
 - sulla morsettiere 1,5 ... 16 mm²
 - con collegamento ad innesto 2,5 ... 50 mm²

Coppia di serraggio / con morsetti a vite 14 N·m

Esecuzione del collegamento elettrico per montaggio su apposita piastra

- per circuito principale Attacco piatto con attacchi a mantello allegati

Progettazione meccanica

Altezza 171,5 mm

Larghezza 49 mm

Profondità 88,5 mm

Tipo di fissaggio incasso fisso

Tipo di fissaggio

- montaggio a cavaliere No

Peso netto 390 g

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH7030>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

