



TOOLCRAFT

## Istruzioni

# Cuffie

N. 1437615

### Utilizzo conforme

Le cuffie proteggono dal rumore la persona che le indossa correttamente e con cura adeguata. Filtrano in modo affidabile i rumori ad alta frequenza in ambienti molto rumorosi come ad es. officine, edifici industriali dove si eseguono lavorazioni con macchine meccaniche rumorose, impediscono livelli eccessivi di inquinamento acustico con motoseghe o simili. Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea 89/686/CEE allegato II. Il marchio si trova sui padiglioni auricolari.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

### Uso

- Aprire l'archetto e tirarlo fino all'arresto.
- Posizionare i padiglioni auricolari sulle orecchie, l'archetto deve poggiare sulla testa.
- Tirare le cuffie sopra la testa in modo che i cuscinetti circondino completamente le orecchie e siano ben a contatto con la testa.
- Esercitare la pressione corretta sulla testa sistemando adeguatamente l'archetto. Assicurarsi di ottenere una protezione effettiva contro il rumore.
- Indossare le cuffie prima di esporsi al rumore. Tenere le cuffie per tutto il tempo di esposizione al rumore.
- Queste cuffie soddisfano i requisiti di EN-352-1:2002 per misure normali. Il prodotto è adatto alla maggior parte delle persone.



→ Se l'utilizzatore non rispetta i valori di isolamento indicati (vedere "Dati tecnici"), la protezione dal rumore non può essere assicurata con certezza.

\*Normativa di armonizzazione dell'Unione EN352-1: 2002 Protezioni per l'udito-Parte 1: Cuffie auricolari e certificazione.

\*Regolamento PPE (UE) 2016/425, e Requisiti essenziali di salute e sicurezza attraverso una valutazione del rischio per lo stesso uso finale.

#2797 e BSI#0086, Il numero di organismo notificato di Gruppo BSI Paesi Bassi B.V. con NB # 2797 e BSI#0086. Procedere con il programma di controllo di qualità sotto il Modulo C2 più il controllo del prodotto supervisionato a intervalli casuali del Regolamento Europeo (UE) 2016/425 tramite BSI.

### Manutenzione e pulizia

- Pulire regolarmente la parte esterna del prodotto con acqua e sapone.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare il prodotto o comprometterne la funzionalità.
- Fare asciugare bene il prodotto prima di riutilizzarlo.
- Le cuffie devono essere disinfettate ogni 3 mesi. Tutti i componenti venuti a contatto con l'utilizzatore devono essere disinfettati con alcol.
- In caso di inutilizzo, conservare il dispositivo di protezione per l'udito in un contenitore di plastica (sacchetto, scatola) pulito e asciutto.

### Smaltimento



Questo prodotto non è un rifiuto domestico. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

### Dati tecnici

Valori di isolamento con frequenze diverse:

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valore di isolamento medio (dB)	17,1	11	19,9	27	33,1	35,4	35,2	35,2
Deviazione standard (dB)	3,2	1,9	1,9	1,9	2,4	2,7	2,6	3,2
Valore di isolamento ammesso (dB)	13,9	9,1	18	25,1	30,7	32,7	32,6	32

Materiali del prodotto..... Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), polivinilcloruro (PVC), poliossimetilene (POM)

Valore SNR..... 29 dB H:33,0dB M:26,0dB L:17,0dB

Standard..... EN352-1:2002

Condizioni d'uso..... da -5 a +45 °C, UR da 10 a 85 % (senza condensa)

Condizioni di immagazzinamento.... da +5 a +45 °C, UR da 10 a 70 % (senza condensa)

Dimensioni (L x A x P)..... 125 x 150 x 95 mm (chiuso)

Dimensioni (L x A x P)..... 130 x 180 x 95 mm (aperto)

Peso..... 237 g

Modello n. 1437615

Test CE:INSPEC

Approvato CE: BST Group

Download della dichiarazione di conformità: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Le informazioni per contattare l'ufficio olandese BSI sono:

Numero dell'organismo accreditato 2797

Indirizzo – BSI Group the Netherlands B.V.

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066EP

Amsterdam

Netherlands

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

\*1437615\_v5\_1019\_02\_DS\_m\_(1)\_IT