

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 4A



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Fusibile DIAZED
Esecuzione del prodotto	per protezione semiconduttori
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile SILIZED, forma costruttiva DIAZED
Dati tecnici generali	
Classe della caratteristica di sgancio	rapido (F)
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	DIII
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SD6
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	4 A
Tensione di alimentazione	750 V
• con DC	
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati

## Capacità di commutazione

### Potere di interruzione corrente

- |  |       |
|--|-------|
| • con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale | 8 kA  |
| • secondo IEC 60947-2 / valore nominale          | 50 kA |

## Dissipazione

Potenza dissipata [W]	4 W
-----------------------	-----

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	4 W
--	-----

## Aspetto

Identificazione cromatica della cartuccia fusibile	marrone
--	---------

## Dettagli

Descrizione del prodotto	mediante vite di adattamento o bussole di adattamento
--------------------------	---

## Progettazione meccanica

Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
------------------------	--------------------------------------

Peso netto	74 g
------------	------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
• durante l'immagazzinaggio	Umidità relativa 90% a 20 °C

Categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa
----------------------	---

## Certificati

### Codice di riferimento

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • secondo EN 61346-2       | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD602>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD602>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD602](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD602)

