

contattore INSTA con 2 contatti NO, contatto per AC 230V, 400V
20A comando in AC/DC 24V



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Contattori Insta (per installazione)
Tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
Tipo di tensione / per l'azionamento	CA/CC
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	20 A
Tensione di impiego / valore nominale	
• min.	230 V
• max.	230 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,7 W
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	20 A

Corrente di controllo

Tensione di alimentazione di comando

- | | |
|----------------------------|------|
| • valore nominale | 24 V |
| • valore nominale / max. | 24 V |
| • con DC / valore nominale | 24 V |

Dettagli

Parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale

No

Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali

Sì

Numero

Numero dei contatti NC

0

Numero dei contatti NO

2

Progettazione meccanica

Altezza

90 mm

Larghezza

17,5 mm

Profondità

71 mm

Profondità di incasso

64 mm

Numero delle unità modulari di larghezza

1

Peso netto

141 g

Certificati

Codice di riferimento

- | | |
|----------------------------|---|
| • secondo EN 61346-2 | Q |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | Q |

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



UL

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5000-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5000-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5000-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





