

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi



| Versione | |
|--|-------------------------------------|
| Marca del prodotto | SETRON |
| Denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile NH |
| Esecuzione del prodotto | con contatti a coltello |
| Esecuzione dell'indicatore di fusione | Segnalatore di intervento combinato |
| Esecuzione del contatto di commutazione | esenti da corrosione, argentati |
| Esecuzione della cartuccia fusibile | Cartuccia fusibile NH |
| Dati tecnici generali | |
| Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1 | NH2 |
| Classe di impiego della cartuccia fusibile | gG |
| interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp] | 3NA6 |
| Tipo di tensione | AC |
| Corrente / con AC / valore nominale | 400 A |
| Tensione di alimentazione | |
| • con AC / valore nominale | 400 V |
| Classe di protezione | |
| Grado di protezione IP | IP20, con conduttori collegati |

Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- secondo IEC 60947-2 / valore nominale 120 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W] 29 W

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 29 W

Elettricità

corrente nominale I_n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel] 380 A

Progettazione meccanica

Larghezza
• della custodia 57,8 mm

Posizione di montaggio qualsiasi, preferibilmente verticale

Peso netto 655 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -5 ... +40 °C
• durante l'immagazzinaggio Umidità relativa 90% a 20 °C

Categoria ambientale -20 ... +50 con...ità relativa

Certificati

Codice di riferimento
• secondo EN 61346-2 F
• secondo IEC 81346-2:2009 F

| General Product Approval | Test Certificates | Shipping Approval | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



VDE

[Special Test Certificates](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6260-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6260-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



1

-F1



2