


**THM  
EL 60 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**I vantaggi di MultiMark**

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	EL 60 MM GN 30M
Nr.Cat.	<a href="#">2528360000</a>
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 60, verde
GTIN (EAN)	4050118539257
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a>

## Foglio dati

### THM EL 60 MM GN 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Peso netto	500 g		

### Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 120 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	verde
Lunghezza	30.000 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	1	Versione	esente da alogeni, autoadesivo

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>
---------------------	-----------------------

**Foglio dati**

**THM  
EL 60 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

