



# HSM SECURIO B24 - 1,9 x 15 mm



## Distruggidocumenti HSM SECURIO B24

Per chi desidera una maggiore protezione dei dati e un design moderno. Caratterizzato da un potente motore, il distruggidocumenti silenzioso con funzione anti-inceppamento è adatto al funzionamento a ciclo continuo. Raccomandato per l'utilizzo nella singola postazione operativa.

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	1782111	<b>Larghezza di entrata:</b>	240 mm
<b>EAN</b>	4026631025034	<b>Capacità cestino:</b>	35 l
<b>Tipo di taglio:</b>	taglio in particelle	<b>Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):</b>	432
<b>Dimensioni di taglio:</b>	1,9 x 15 mm	<b>Rumorosità minima:</b>	ca. 54 dB(A)
<b>Livello di sicurezza (DIN 66399):</b>	E-4   F-2   P-5   T-5	<b>Larghezza x Profondità x Altezza:</b>	395 x 317 x 605 mm
<b>Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:</b>	9 - 11	<b>Peso:</b>	16,34 kg
<b>Potenza assorbita dal motore:</b>	500 W	<b>Materiale distruttibile:</b>	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito
<b>Tensione / Frequenza:</b>	230 V / 50 Hz		

### Informazione prodotto



Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione garantiscono una lunga durata di vita.



Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote.



### Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



### Risparmio energetico

Consumo energetico estremamente ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart.



### Massima sicurezza dell'utente

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.



### Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.




### Spia contenitore pieno

Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



### Indicazione del livello

Attraverso la finestra d'ispezione, il livello di riempimento del contenitore di raccolta è visibile in qualsiasi momento.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO/IEC 21964).



\*HSM SECURIO B24, B26, B32

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

# HSM®