

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3RQ2000-2BW00. morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 2 contatti CO ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V morsetti a molla



Figura simile

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Morsetti d'interfaccia a relè in custodia industriale
Designazione del tipo di prodotto	3RS18

#### Dati tecnici generali

Grado di protezione IP	IP20
Comportamento di commutazione	monostabile
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	24 ... 240 V
• a 60 Hz	24 ... 240 V
Tensione di alimentazione di comando 1	
• con DC	24 ... 240 V
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No

### Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	2

### Circuito elettrico principale

Tipo di tensione	AC/DC
------------------	-------

### Uscite

Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15	
• con 250 V a 50/60 Hz	3 A
Caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A

### Conessioni /Morsetti

Esecuzione del collegamento elettrico	morsetti a molla
---------------------------------------	------------------

### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
Altezza	94 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	91 mm

### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

### other

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)



[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BW00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BW00>



Ultima modifica:

04/09/2019