

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio



| Versione   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Marca del prodotto   | SETRON                              |
| Denominazione del prodotto   | Cartuccia fusibile cilindrica SITOR |
| Esecuzione del prodotto  | DC secondo UL                       |
| Esecuzione dell'indicatore di fusione  | Dispositivo indicatore              |
| Dati tecnici generali  |                                     |
| Classe di impiego della cartuccia fusibile   | aR                                  |
| Grandezza della cartuccia fusibile   | 22 x 58 mm                          |
| Tipo di tensione   | AC                                  |
| Corrente / con AC / valore nominale  | 80 A                                |
| Tensione di alimentazione / con DC   | 500 V                               |
| Tensione di impiego / valore nominale  | 690 V                               |
| Dissipazione   |                                     |
| Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | 13,5 W                              |
| Circuito principale  |                                     |
| Corrente di impiego / valore nominale  | 80 A                                |

## Dettagli

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione | Sì                                   |
| Posizione di montaggio                                | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto  | 61 g                                 |

## Certificati

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Codice di riferimento      |   |
| • secondo EN 61346-2       | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2280-5>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2280-5>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2280-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2280-5)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



