

contattore INSTA con 2 contatti NO, con 2NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 230V DC 220V



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Contattori Insta (per installazione)
Tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
Tipo di tensione / per l'azionamento	CA/CC
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	24 A
Tensione di impiego / valore nominale	
• min.	400 V
• max.	400 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	2,2 W
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	24 A

## Corrente di controllo

Tensione di alimentazione di comando	
• valore nominale	230 V
• valore nominale / max.	230 V
• con DC / valore nominale	220 V

## Dettagli

Parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale	No
Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Sì

## Numero

Numero dei contatti NC	2
Numero dei contatti NO	2

## Progettazione meccanica

Altezza	90 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	71 mm
Profondità di incasso	64 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	2
Peso netto	150 g

## Certificati

Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	Q
• secondo IEC 81346-2:2009	Q

### General Product Approval



CCC



UL

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

### Declaration of Conformity

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5032-0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5032-0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5032-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5032-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







