

Istruzioni

Scatola connessioni Ultra Slim CAT 6A

N. ord. 1688015

Uso conforme

Il prodotto è destinato al collegamento di cavi di installazione di rete.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Scatola connessioni
- Scheda di installazione con immagini
- Istruzioni



Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, alta umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Durante l'utilizzo del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia piegato o schiacciato.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

Collegamento



Osservare le illustrazioni nel foglio di installazione allegato separatamente.

Smaltimento



Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Alloggiamento.....	Zinco pressofuso
Schermatura.....	si
Diametro cavo idoneo.....	5 - 8,5 mm
Diametro filo.....	0,4 - 0,65 mm (22AWG...26AWG)
Specifiche.....	CAT6A
	ISO/IEC 11801:2002 Classe EA
	ISO/IEC EN 50173 Classe EA
	EIA/TIA 568-C Cat 6A
	Supporta PoE da IEEE 802.3af, PoE+ da IEEE 802.3at
Temperatura/Umidità di impiego.....	da 0 °C a +70 °C, umidità relativa da 10% a 85%, senza condensa
Temperatura/Umidità di stoccaggio.....	da -40 °C a +85 °C, umidità relativa da 10% a 85%, senza condensa