

comando a distanza Power AC 30 V/ DC 48 V, 2TE. Per interruttore automatico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico differenziale interruttore ON/OFF



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Esecuzione della visualizzazione / LED	Sì
Esecuzione del prodotto	montabile
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale • con AC / valore nominale / min. • con AC / valore nominale / max. • con DC / valore nominale / min. • con DC / valore nominale / max. 	<ul style="list-style-type: none"> 24 V 12 V 30 V 12 V 48 V
Grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
Potenza dissipata [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> • durante lo standby 	1 W
Dettagli	

Dotazione del prodotto / interblocco	Sì
Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Blocchetto di contatti di segnalazione errore • Blocchetto di contatti ausiliari 	Sì Sì
Ampliamento del prodotto	Azionamento a distanza

Numero

Numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	1
Numero dei reset remoti / ogni minuto	2
Numero dei contatti NC	0
Numero dei contatti NO	0
Numero dei contatti CO	1

Conessioni

Lunghezza cavo	
<ul style="list-style-type: none"> • nel circuito di comando 	1 500 m
Sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	0,2 ... 0,25 N·m
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / con conduttori AWG	14 ... 30

Progettazione meccanica

Altezza	90 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	188 g
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +45 °C -40 ... +55 °C

Certificati

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3055>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3055>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3055



