

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3RQ2000-2BW00. morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 2 contatti CO tensione combinata AC/DC 24 V e 220 ... 240 V morsetti a molla



Figura simile

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Morsetti d'interfaccia a relè in custodia industriale
Designazione del tipo di prodotto	3RS18
Dati tecnici generali	
Grado di protezione IP	IP20
Comportamento di commutazione	monostabile
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 50 Hz	220 ... 240 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz	220 ... 240 V
Tensione di alimentazione di comando 1	
• con DC valore nominale	24 V

Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No

Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	2

Circuito elettrico principale

Tipo di tensione	AC/DC
------------------	-------

Uscite

Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15	
• con 250 V a 50/60 Hz	3 A
Caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A

Conessioni /Morsetti

Esecuzione del collegamento elettrico	morsetti a molla
---------------------------------------	------------------

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
Altezza	94 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	91 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	other
Miscellaneous	Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RS1800-2BP00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RS1800-2BP00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RS1800-2BP00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS1800-2BP00&lang=en



