

cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello, NH2XL, In: 315 A, gPV,
Un DC: 1500 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile PV
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
Esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibile per fotovoltaico, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH2XL
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gPV
Fattore di carico variabile (WL)	1
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	DC
Corrente / con AC / valore nominale	315 A
Tensione di alimentazione	
• con DC	1 500 V
Capacità di commutazione	

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	30 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	63 W
Potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 	63 W
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	63 W

Dettagli

Descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità
--------------------------	--------------------------

Progettazione meccanica

Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
------------------------	--------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 81346-2:2009 	F

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE1330-5E>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE1330-5E>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1330-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

