

ALPHA 160, quadro da parete, esecuzione sporgente, con scomparto di distribuzione, IP43, Classe di protezione 2, H: 1100 mm, B: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Versione	
Marca del prodotto	ALPHA 160
Denominazione del prodotto	Quadro da parete
Esecuzione del prodotto	Esecuzione per montaggio sporgente, con scomparto di distribuzione
Lavorazione della superficie	verniciata a polvere
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP43
Idoneità all'interazione / Protezione antifulmine	Sì
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Aspetto	
Codice colore RAL	RAL 9016
Parte integrante del prodotto	
• ingresso cavo	Sì
• Piastra di montaggio	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	No
Numero delle guide di montaggio DIN	14

## Progettazione meccanica

Altezza	1 100 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	140 mm
Profondità di incasso	140 mm
Numero delle unità modulari di larghezza / per ogni guida di montaggio DIN	168
Peso netto	23,75 kg
Materiale / della custodia	Acciaio



## Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 <a href="#">Miscellaneous</a>	 EG-Konf.	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

other

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8GK1052-5KK21>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK1052-5KK21>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8GK1052-5KK21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8GK1052-5KK21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

