



Caricatore da viaggio, USB Type-C™, 45 W



Manuale dell'utente 31812

Con il caricatore da viaggio USB Type-C™ ednet potrai caricare tutti i tuoi dispositivi (notebook, tablet, smartphone, power bank, altoparlanti, ecc.). Grazie alle tre spine incluse (UE/USA/UK), può essere utilizzato in oltre 100 Paesi. E supporta anche lo standard Power Delivery 2.0.

La porta di ricarica USB-C può essere utilizzata per caricare notebook (45 W max.). Le due porta USB-A possono essere utilizzate per ricaricare altri dispositivi mobili (tablet, smartphone, fotocamere, altoparlanti, power bank, ecc.) in modo rapido ed efficiente. È ideale per l'uso a casa, in ufficio o durante gli spostamenti.

Caratteristiche del prodotto:

1. Ricarica rapida con fino a 45 W di potenza.
2. La soluzione ideale per:
Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus e altri dispositivi dotati di porta USB-C con standard Power Delivery 2.0.
3. Pratico durante i viaggi, grazie alle spine di alimentazione intercambiabili per diversi Paesi.
4. Consente di caricare contemporaneamente dispositivi con porta USB-C e USB-A.
5. L'ingresso CA da 100-240 V lo rende utilizzabile in tutto il mondo.
6. Funzione di sicurezza con protezione multipla contro: sovracorrente, sovratensione, cortocircuiti, surriscaldamento.

(*Tutti i nomi delle marche e dei marchi registrati sono proprietà dei rispettivi proprietari.)

Specifiche del prodotto:

Ingresso:	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz 1,2 A
Uscita USB-C:	CC 5-20 V 3A (max)
Uscita USB-A:	CC 5 V/3 A (max)
Alimentazione:	45 W (max.)
Dimensioni:	69 x 67 x 32mm
Peso:	135 g

Contenuto della Confezione:

- 1 adattatore di ricarica USB-C
- 3 spine (UE, UK, USA)
- 1 cavo USB-C
- 1 guida all'uso


Diagramma prodotto:

Ingresso corrente



Cavo USB-C


Spine da viaggio internazionali



Stati Uniti




UE



Regno Unito

Istruzioni per l'uso:



1. Collegare il caricatore da viaggio direttamente a una presa a muro.
2. Per caricare un dispositivo dotato di porta USB-C, collegare un'estremità del cavo USB-C alla porta d'uscita USB-C del caricatore, poi collegare l'altra estremità del cavo alla porta di alimentazione di un notebook.
3. Per caricare iPad, tablet o telefoni cellulari, collegare il dispositivo a una delle porta USB-A.

Precauzione: Questo adattatore supporta una potenza massima di 45W. Se si supera tale limite, l'adattatore attiverà la protezione contro sovraccarica. Ricollegare il dispositivo per ripristinare il funzionamento regolare.



Nota:

La invitiamo a leggere questo manuale e le istruzioni con attenzione prima di usare questo dispositivo. Non saremo responsabili per danni causati da un uso incorretto o incauto.

Importanti informazioni di sicurezza:

Le istruzioni di sicurezza aiutano a utilizzare l'adattatore in modo sicuro, per garantire la sicurezza personale e ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e ferite.

1. Non collegare un cavo annodato al caricatore.
2. Non posizionare il dispositivo vicino a elementi che emettono calore.
3. Non piegare i poli della spina.
4. In caso di rumori inusuali, fumo o odori, scollegare immediatamente il caricatore.
5. Non smontare il prodotto (potrebbe causare incendi o scosse elettriche)
6. Assicurarsi di aver collegato saldamente il prodotto.
7. Assicurarsi di non usare un cavo danneggiato. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
8. Non collocare il prodotto su un letto, in una borsa o in un armadio senza una buona ventilazione.
9. Pulire il prodotto con un panno morbido non intriso d'acqua. (L'acqua può portare a rischio di scosse elettriche).
10. Tenere pulita la spina di corrente (la polvere e lo sporco potrebbero causare un corto circuito e incendi)
11. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
12. Scollegare il caricatore quando non lo si utilizza per lungo tempo. (Potrebbe causare calore, incendi e scosse elettriche).