

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore. L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CD-HF 50X25 5/7.5 DKG
Nr.Cat.	<a href="#">2589980000</a>
Versione	Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603408
CPZ	52 m

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Peso netto	213 g		

**Dati generali**

Alogeni	No	Canalina di cablaggio flessibile	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio scuro
Coperchio	Sì	Distanza intaglio	7,5 mm
Larghezza intaglio	5 mm	Materiale	PPE
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Sezione utilizzabile	985 mm <sup>2</sup>
Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato	Versione del quadro elettrico laterale	fessurato

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**Dati ingegneristici [STEP](#)

**Foglio dati**

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

