

SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, con aperture di ventilazione, IP20, A: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 600 mm



| Versione                                       |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marca del prodotto                             | SIVACON                             |
| Denominazione del prodotto                     | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| Esecuzione del prodotto                        | secondo IEC 62208                   |
| Esecuzione della superficie                    | con verniciatura a polveri          |
| Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC       | No                                  |
| Classe di protezione                           |                                     |
| Grado di protezione IP                         | IP20                                |
| Classe di protezione dell'apparecchiatura      | Classe di protezione 1              |
| Opportunità                                    |                                     |
| Idoneità all'incasso / per dimensioni metriche | Sì                                  |
| <b>Idoneità all'integrazione</b>               |                                     |
| • Montaggio sporgente                          | Sì                                  |
| • installazione a incasso                      | No                                  |
| Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno    | No                                  |
| Aspetto                                        |                                     |
| Codice colore RAL                              | RAL 7035                            |
| Colore                                         | grigio chiaro                       |

## Dettagli

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Parte integrante del prodotto                                        |    |
| • Porta di aerazione                                                 | Sì |
| • Piastra di montaggio                                               | Sì |
| • Porta posteriore                                                   | No |
| • Porta trasparente                                                  | No |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità                      | Sì |
| Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile | Sì |

## Numero

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero dei selettori a chiave | 0 |
| Numero delle porte            | 2 |

## Progettazione meccanica

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Altezza                      | 2 000 mm  |
| Larghezza                    | 1 200 mm  |
| Profondità                   | 600 mm    |
| Tipo di fissaggio            |           |
| • Incasso 19 pollici         | No        |
| • Montaggio su base di fondo | Sì        |
| • montaggio a parete         | No        |
| Peso netto                   | 176,94 kg |
| Materiale                    | acciaio   |

## Certificati

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Codice di riferimento      |    |
| • secondo EN 61346-2       | U  |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1026-3VR4>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1026-3VR4>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1026-3VR4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1026-3VR4)



