

contattore INSTA con 3 contatti NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 63A comando in AC/DC 24V



| Versione | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Marca del prodotto | SETRON |
| Denominazione del prodotto | Contattori Insta (per installazione) |
| Tipo di tensione / della tensione di impiego | AC |
| Tipo di tensione / per l'azionamento | CA/CC |
| Tensione di alimentazione | |
| Corrente / con AC / valore nominale | 63 A |
| Tensione di impiego / valore nominale | |
| • min. | 400 V |
| • max. | 400 V |
| Classe di protezione | |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Dissipazione | |
| Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | 8 W |
| Circuito principale | |
| Corrente di impiego / valore nominale | 63 A |

Corrente di controllo

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tensione di alimentazione di comando | |
| • valore nominale | 24 V |
| • valore nominale / max. | 24 V |
| • con DC / valore nominale | 24 V |

Dettagli

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale | No |
| Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali | Sì |

Numero

| | |
|------------------------|---|
| Numero dei contatti NC | 1 |
| Numero dei contatti NO | 3 |

Progettazione meccanica

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 53,5 mm |
| Profondità | 71 mm |
| Profondità di incasso | 64 mm |
| Numero delle unità modulari di larghezza | 3 |
| Peso netto | 150 g |

Certificati

| | |
|----------------------------|---|
| Codice di riferimento | |
| • secondo EN 61346-2 | Q |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | Q |

General Product Approval



CCC



UL

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5051-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5051-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5051-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





