



Speicherkartenverriegelung Comfort Panel 7 ... 22", Kunststoff für sichert Speicherkarte gegen Herausfallen Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Speicherkartenverriegelung 7" ... 22"
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; aufschnappbar
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	59 mm
Dicke	12 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	6 g; pro Stück
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Comfort Panel 7" ... 22"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0JC01-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-0MC01-0AX0
• Produkt 3	6AV2124-0QC02-0AX0
• Produkt 4	6AV2124-0UC02-0AX0

- Produkt 5
- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 12
- Produkt 13
- Produkt 14
- Produkt 15
- Produkt 16
- Produkt 17
- Produkt 18
- Produkt 19

letzte Änderung:

[6AV2124-0XC02-0AX0](#)
[6AV2124-0GC01-0AX0](#)
[6AV2124-1GC01-0AX0](#)
[6AV2124-1JC01-0AX0](#)
[6AV2124-1MC01-0AX0](#)
[6AV2124-1QC02-0AX0](#)
[6AV2124-1QC02-0AX1](#)
[6AV2124-0XC02-0AX1](#)
[6AV2124-0UC02-0AX1](#)
[6AV2124-0QC02-0AX1](#)
[6AV2124-0XC02-0AX0](#)
6AV2124-0MC24-*
6AV2124-0QC24-*
6AV2124-0UC24-*
6AV2128*

21.12.2020 