

Istruzioni

Custodia impermeabile

N. d'ordine 1310217

N. d'ordine 1310218

N. d'ordine 1310219

N. d'ordine 1310220

N. d'ordine 1806734

Utilizzo conforme

Il prodotto è destinato al trasporto di dispositivi e oggetti sensibili che è necessario proteggere da agenti esterni, quali pioggia e polvere.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Custodia impermeabile
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, l'operazione e l'uso.



Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Non utilizzare il prodotto come un sedile. Non salire sul prodotto. Ciò può danneggiare il prodotto. Sussiste inoltre il pericolo di lesioni.
- Osservare le disposizioni di legge o le direttive vigenti in materia di protezione del lavoro, assicurazione del carico, movimentazione di carichi pesanti e così via.
- Secondo necessità, utilizzare un ausilio idoneo per il trasporto (ad es., un carro pianale o un carrello) laddove il prodotto sia utilizzato per movimentare oggetti pesanti.
- Assicurare il prodotto correttamente durante il trasporto su veicoli. Frenando, accelerando o sterzando, è infatti possibile determinare lo spostamento del prodotto. Questo può danneggiare il prodotto e/o il veicolo. Sussiste inoltre il pericolo di lesioni.
- Posizionare sempre il prodotto in modo che non possa ribaltarsi o scivolare. Scegliere come luogo di installazione una superficie stabile, piana e sufficientemente ampia.
- Tenere il prodotto lontano da acqua salata, agenti chimici, acidi e soluzioni alcaline.
- Verificare sempre che non vi siano oggetti incastrati fra le due metà della scocca.
- Se si impilano più custodie della stessa dimensione una sull'altra, assicurarsi che la pila non possa cadere.
- Temperature esterne estremamente basse possono compromettere il materiale plastico (PP) e causare facili rotture (ad es., in caso di cadute su una superficie rigida).
- Chiudere attentamente il prodotto utilizzando tutti gli appositi tiranti per prevenire l'ingresso di polvere e umidità.
- Assicurare gli oggetti da trasportare all'interno del prodotto con l'inserimento in schiuma fornito o con altro materiale di riempimento.
- Chiudere la manopola di compensazione della pressione per prevenire l'ingresso d'acqua o umidità. Inoltre, la manopola esegue la compensazione della pressione prima dell'apertura del prodotto quando lo stesso è trasportato a quote notevolmente variabili.

Componenti principali



→ N. d'ordine 1806734 ha una visione leggermente diversa, ma le caratteristiche generali e le funzioni sono le stesse. Le immagini sono solo di riferimento.

Manutenzione e pulizia

- Pulire il prodotto utilizzando un panno pulito e morbido. Secondo necessità, inumidire il panno con acqua tiepida. In caso di sporco ostinato, utilizzare anche un detergente delicato.
- Non utilizzare mai detersivi aggressivi o soluzioni chimiche, in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento (alterazioni cromatiche).

Smaltimento



Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici

N°.	1310217	1310218	1310219	1310220	1806734
Volumi	4,6 l	2,9 l	9 l	23,4 l	32 l
Carico	max. 10 kg	max. 10 kg	max. 20 kg	max. 25 kg	max. 30 kg
Dimensioni interne (L x P x A)	235 x 180 x 70 mm	210 x 150 x 75 mm	310 x 230 x 95 mm	450 x 325 x 135 mm	647 x 350 x 120 mm
Dimensioni esterne (L x P x A)	270 x 250 x 125 mm	240 x 195 x 112 mm	350 x 295 x 150 mm	500 x 410 x 190 mm	720 x 430 x 180 mm
Peso (vuoto)	1,2 kg	870 g	1,8 kg	4,7 kg	4,5 kg
Tipo di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67